

产品特性

- 便携式多用转角工作灯
- 采用两颗高性能LED，最高亮度输出85流明
- 灯头转动角度可达120°，单手即可调节
- 内置可充电锂电池，最长续航时间达22小时
- 自带智能锂电池充电电路（Micro-USB通用充电接口）
- 独立双开关设计，单手即可操作
- 具备快速切换的3档亮度
- 具有可直接开启的红光照明/红光闪烁功能
- 标配多功能背夹，可应用在各种场合
- 灯体采用PC材料制造，坚固耐用
- 超轻设计，方便携带
- 1米防摔能力

体积

尺寸：74mm × 24mm × 15.8mm

重量：25克（含电池和抱夹）

配件

钥匙扣

亮度&时间

FL1 STANDARD	高亮	中亮	低亮	警示慢闪	红光照明	红光警示闪
	85流明	30流明	2流明	85流明	0.25流明	0.25流明
	45分钟	2小时 15分钟	22小时	—	13小时	14小时
	26米	13米	3.7米	—	—	—
	170 坎德拉	45 坎德拉	3.5 坎德拉	—	—	—
	1米（防跌落高度）					
	IP65（防尘防水等级）					

注：

以上数据按照国际手电筒测量标准ANSI/NEMA FL1所述之测量方法，使用电池为内置可充电锂电池（3.7V 220mAh）测量所得，不同使用环境可能会对以上数据产生影响。

使用Thumb便携灯

灯体双按钮

灯体上方为主灯操作按钮，下方为红灯操作按钮。

使用白光工作

在手电关闭状态下，按下上方按钮，手电主灯白光开启并进入调光模式：

1. 开启3秒内，每次单击该键，即可按“高亮-中亮-超低亮-警示慢闪（1HZ）-待机”循环的顺序调节亮度和关闭照明。
2. 当白光开启任意档位，3秒后无任何按键操作，再次单击上方按钮，手电关闭进入待机模式。

使用红光工作

在手电关闭状态下，按下下方按钮，红光开启：

1. 开启3秒内，每次单击下方按钮，即可按“红光照明-红色警示闪-待机”循环调节和关闭该模式。
2. 开启3秒后，无任何按键操作，再次单击下方按钮，手电关闭进入待机模式。


注：Thumb灯身内置双按键中部的红色指示灯亮起，起指示作用。

锁定/解锁

在手电关闭状态下，同时按下双按钮，位于灯体中部红色指示灯闪烁一次提示手电锁定。锁定后无法开启照明，锁定状态下按任意按钮红色指示灯均闪一下以作提示。如需解锁，再次按下双按钮。

充电

本产品自带USB充电功能。掀开灯体侧面的USB保护盖，把USB充电线一端连接至USB插孔，另一端可插入座充、车充、电脑或者其他充电设备即可进行充电。



1. 充电提示：当手电处于正常充电状态时，位于两按钮按中部的红色指示灯将长亮；充电完成后，绿色指示灯亮起。
2. 充电时间约3小时。

注意事项

1. 勿将光线直接照射眼睛，以免对眼睛造成伤害。
2. 当电池电量不足时，Thumb会出现亮度变暗或者无法调光的情况，应对它进行充电。
3. Thumb待机时间约1年以上。
4. 请勿随意拆解、改装本产品。
5. 请避免高强度机械振动以及冲击，防止Thumb损坏。

保固

NITECORE®产品拥有售后保固服务。在购买本产品的15天内，如果有任何质量问题均可向经销商要求免费更换。在购买本产品的24个月内享受免费保固服务。在超过24个月免费保固期后，本产品享有终身有限度保固服务，如需要更换重要部件则需收取成本费用。

本保固规则不适用于以下情况：

1. 人为破坏，拆解，改装本产品。
2. 错误操作导致产品损坏。

如对奈特科尔产品有任何疑问，欢迎联系当地的代理商或发邮件到4008869828@nitecore.cn

※ 本说明书的所有图片、陈述及文字信息仅供参考，请以官网www.nitecore.cn实际信息为准。广州希脉创新科技有限公司拥有对说明书内容的最终解释权 and 修改权。

更多信息请关注新浪微博：NITECORE奈特科尔

广州希脉创新科技有限公司

咨询热线：+86-20-83862000

销售邮箱：info@nitecore.com

网 址：www.nitecore.cn

地 址：广州市天河区珠江新城洗村路5号凯华国际中心2601-06室

邮 编：510623



THUMB03020